

## 特点

- 高吸收能力 - 控制小容器内的湿度等级
- 符合 **BS2540** 和 **CPU/CON/250-1** 标准
- 每盒包含 **50** 小袋凝胶，每个都装在可渗透的薄膜中
- 采用易用的小袋包装，提供 **3** 种尺寸
- 化学惰性 - 仅受氢氟酸和强碱影响
- 它们不会控制温度
- 提供 **3** 种尺寸

## RS Pro 凝胶、5G

RS 库存号: 601-063



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS Pro 硅凝胶干燥剂采用硬不规则晶体形式。此材料旨在从空气、气体和液体中吸收水分，以防止相对湿度 (RH) 上升至产生腐蚀、真菌增殖和光学抹痕的程度。

提供以下尺寸：

[601-041](#) – 10g，最小吸湿性 (50%RH，25°C ° C)。25%，小袋尺寸：50 x 100mm

[601-057](#) – 50g，最小吸湿性 (50%RH, 25°C)。25%，小袋尺寸：85 x 130mm

[601-063](#) – 100g，最小吸水性 (50%RH，25°C μ L)。25%，小袋尺寸：85 x 165ms

## 一般规格

干燥剂类型	硅胶
吸湿性 ( 50%rh、25°C μ a )	最小 25%
包装数量	50 个小袋 / 盒
应用	湿度指示干燥剂已广泛用于各种行业、包括：食品、包装、制药、制造、雷达仪器、液压系统、金属、航空、电子产品

## 机械规格

干燥剂质量	100g
小袋尺寸	85 毫米 x 165 毫米

## 认证

合规性 / 认证	BS2540, CPU/CON/250-1
----------	-----------------------

