

## Acoplamiento RJ45 - VS-08-BU-RJ45/BU - 1689064

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)




Acoplamiento RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fibra de vidrio, PBT, tipo de conexión: Hembra, Keystone

### Sus ventajas

- Adaptador Keystone
- Posibilidad de integración en marco empotrado RJ45 con el índice de protección IP65/IP67
- Vel. transmisión hasta 1000 Mbits/s



### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	5 pcs
Cantidad de pedido mínima	5 pcs
EAN	 4 017918 876937
EAN	4017918876937
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	9,000 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Alemania
Clave de venta	ABNABC

### Datos técnicos

#### Datos mecánicos

Número de polos	8
Número de puestos enchufables	1
Apantallado	sí
Ciclos de enchufe	≥ 1000
Tipo de conexión	Hembra
Resistencia de aislamiento	500 MΩ
Índice de protección	IP20

#### Condiciones ambientales

# Acoplamiento RJ45 - VS-08-BU-RJ45/BU - 1689064

## Datos técnicos

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C

### Datos del material

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Fibra de vidrio, PBT
Material superficie de la carcasa	Metalizado
Material soporte de contactos	ABS
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Oro sobre níquel

### Datos eléctricos

Número de polos	8
Características de transmisión (categoría)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Características de transferencia GRP	CAT5 (IEC 11801:2002) CAT5 (IEC 11801:2002)
Velocidad de transmisión	1 GBit/s
Corriente asignada	1,5 A
Categoría de sobretensiones	II
Grado de polución	2
Resistencia de contacto baja	20 mΩ
Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)

### Normas y especificaciones


Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----

### Environmental Product Compliance


China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

## Dibujos

Plano esquemático




Esquema de taladros



Corte de pared

## Acoplamiento RJ45 - VS-08-BU-RJ45/BU - 1689064

Esquema de dimensiones



Inserto de hembras RJ45, Keystone

### Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440205
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

### Homologaciones

Homologaciones

---

Homologaciones

EAC

---

Homologaciones Ex

# Acoplamiento RJ45 - VS-08-BU-RJ45/BU - 1689064

## Homologaciones

### Detalles de homologaciones

EAC		B.01742
-----	--	---------

### Accesorios

#### Accesorios

#### Marco empotrado

Marco empotrado - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - 1689433



Marco empotrado RJ45, sencillo, IP20, para insertos de hembras modulares (Keystone), sin tornillos de fijación

Marco empotrado - VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 - 1689844



Marco empotrado RJ45, IP67, para insertos de hembras modulares (Keystone), para abertura de montaje circular, con junta, con rosca y tuerca de unión, color: Gris

Marco empotrado - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 - 1689080



Marco empotrado RJ45, IP67, para insertos de hembras modulares (Keystone), para abertura de montaje rectangular, con junta, sin tornillos de fijación, color: Gris

Marco empotrado - VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - 1658053



Marco empotrado RJ45, IP67, para insertos de hembras modulares (Keystone), para abertura de montaje circular, con junta, con rosca y tuerca de unión, color: Negro

## Acoplamiento RJ45 - VS-08-BU-RJ45/BU - 1689064

### Accesorios

Marco empotrado - VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-BK - 1658642



Marco empotrado RJ45, IP67, para insertos de hembras modulares (Keystone), para abertura de montaje rectangular, con junta, sin tornillos de fijación, color: Negro