




Répartiteur

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS




Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	10
Sorties		
Technologie		PNP



Répartiteur

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
Homologation UL	Enclosure type	Type 1
Données mécaniques		
Poids	[g]	256,5
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		Fixation par l'arrière
Dimensions	[mm]	125 x 60 x 33
Matières		boîtier: PA
Nombre d'emplacements répartiteur		6
Type connecteur		M12
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	12 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	Bouchons protecteurs: 2	
	étiquettes: 6	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique - Raccordement		
Connecteur: 1 x M23; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm		
		

Répartiteur

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Raccordement





Répartiteur

ZDO6H05DMSS0000-00STAK190MSS

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,8...1,5 Nm

