# Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2013 o označování elektronických displejů energetickými štítky

| | Parametr | Parametr nebo hodnota a přesnost | Jed-notka |
|---|---|---|---|
| 1. | Název nebo ochranná známka dodavatele. | HIKVISION | |
| | Adresa dodavatele. | David Jin, Dirt Storklaan 3, NL | |
| 2. | Identifikační značka modelu | DS-D5055U3-1V0S | |
| 3. | Třída energetické účinnosti u standardního dynamického rozsahu (SDR) | F | |
| 4. | Příkon v zapnutém stavu v SDR | 65,0 | W |
| 5. | Třída energetické účinnosti v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR) | nepoužije se | |
| 6. | Příkon v zapnutém stavu v HDR, je-li k dispozici | nepoužije se | W |
| 7. | Vypnutý stav, příkon (v příslušných případech) | 0,3 | W |
| 8. | Příkon v pohotovostním režimu (v příslušných případech) | 0,5 | W |
| 9. | Příkon v pohotovostním režimu při připojení na síť (v příslušných případech) | nepoužije se | W |
| 10. | Kategorie elektronického displeje | Monitor | |
| 11. | Poměr stran | 16 : 9 | |
| 12. | Rozlišení obrazovky | 3 840 x 2 160 | pixels |
| 13. | Úhlopříčka obrazovky | 138,8 | cm |
| 14. | Úhlopříčka obrazovky | 55 | palců |
| 15. | Viditelná plocha obrazovky | 82,3 | $dm^2$ |
| 16. | Použitá technologie panelů | LED LCD | |
| 17. | Dostupné automatické ovládání jasu (ABC) | Ne | |
| 18. | Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu | Ne | |
| 19. | Dostupný detektor přítomnosti v místnosti | Ne | |
| 20. | Obnovovací frekvence obrazu (výchozí) | 60 | Hz |
| 21. | Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh) | 8 | roky |
| 22. | Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (od data, kdy bylo ukončeno uvádění na trh) | 7 | roky |
| 23. | Minimální zaručená podpora výrobku | 15 | roky |
| | Minimální doba trvání obecné záruky nabízená dodavatelem | 1 | roky |
| 24. | Typ napájení | Vnitřní | |
| 25. | Vnější napájecí zdroj (jiný než normalizovaný a součást balení výrobku) | | |
| | *i* - | | |
| | *ii* Vstupní napětí | - | V |
| | *iii* Výstupní napětí | - | V |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26. | Vnější normalizovaný napájecí zdroj (nebo vhodný zdroj tohoto typu, pokud není součástí balení výrobku) | | | |
| | *i* | - | | |
| | *ii* | Požadované výstupní napětí | - | V |
| | *iii* | Požadovaný dodávaný proud (minimální) | - | A |
| | *iv* | Požadovaný kmitočet proudu | - | Hz |

**Registrační číslo v registru EPREL:** 2218456

Model uvedený na unijní trh od 10/12/2024.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2218456

**Dodavatel:** Hikvision Europe B.V. (Výrobce)

**Internetové stránky:**

**Péče o zákazníky:**

**Název:** David Jin

**Internetové stránky:**

**E-mail:** jinguodong@hikvision.com

**Telefon:** +31628373593

**Adresa:**
Dirt Storklaan 3
Nizozemsko