


Adaptateurs process Varivent

ADAPT G1/2-VARIVENT D50 3A



- 1 Orifice de fuite
2 Chanfrein pour l'étanchéité



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Application

Version	avec orifice de fuite	
Tenue en pression	25 bar	2,5 MPa
Remarque sur la tenue en pression	pour le raccordement capteur - raccord	

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matière du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	390,2
Matières	raccord process: inox (1.4435 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm
Raccordement capteurs	G 1/2 cône d'étanchéité
Raccord process	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Classe hygiénique selon DIN 11866	H4

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------