

## 特点

- 使用氧重组技术
- PbCaSn 合金，用于板栅格 - 无充气，低自放电
- 高质量 AGM 分离器
- 高纯度原材料
- 镀银铜接线端子 (T12 Terminal)
- ABS 材料

## RS PRO 电池 12V、4Ah

RS 库存号: 727-0391



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 铅酸电池适用于多个行业。它们是密封的，用途广泛，是定期充电/放电任务的理想选择。这些电池是长寿命可充电电池。

- 727-0382. - 6V , 7Ah
- 727-0385 - 6V , 3.2Ah
- 727-0388 - 6V , 1.2Ah
- 727-0391. - 12V , 20Ah
- 727-0394. - 12V , 35Ah
- 727-0398 - 12V , 100Ah
- 727-0401. - 12V , 120Ah
- 727-0408. - 12V , 55Ah

## 一般规格

技术	AGM
设计用于循环应用	否
<b>eurobat</b> 分类	3 至 5 年
容器材料	(UL94 -HB) 标准
应用	备用和浮动应用程序

## 电气规格

容量	20Ah
额定电压	12V
端子	T12

## 机械规格

尺寸	181.5mm x 77mm x 167.5mm
高度	181.5mm
长度	77mm
宽度	167.5mm
重量	5.8kg

### 操作环境规格

工作温度范围:	-15 → +50°C
---------	-------------

### 认证

合规性 / 认证	UL94-HB
----------	---------



