

### Tubo Termorretráctil 3:1 en Bolsas

- HIS-3 BAG**

Los tubos HIS-3 BAG son ideales para el aislamiento y protección de cables y cableados.

#### Ventajas y Beneficios

- Tubos Termorretráctiles flexibles de poliolefina cross-linked de pared fina
- Tubos de alta contracción 3:1
- Manejables y pequeños envases con 10 piezas pre-cortadas de 200 mm



HIS-3 BAG disponible en siete colores y cuatro medidas.

<b>MATERIAL</b>	Poliolefina, cross linked (PO-X)
<b>Contracción</b>	3:1
<b>Temp. Trabajo</b>	-55 °C a +135 °C
<b>Temp. Mín. Contracción</b>	+100 °C
<b>Cambio Longitudinal (desp. contraer)</b>	-5% max.
<b>Rigidez Dieléctrica</b>	20 kV/mm acorde a ASTM D 150
<b>Flamabilidad</b>	UL224 VW1(excepto transparente)
<b>Certificación / Especificación</b>	SAE-AMS-DTL-23053/5 Class 1 y 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (transp.), UL224 125 °C 600V VW-1



Tubo Termorretráctil 3:1




TIPO	Ø Sumin. (D)	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Embalaje	Long. (L)	Color	Código
HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	10 Piezas	200,0	Azul (BU)	308-30161
	1,5	0,5	0,45	10 Piezas	200,0	Gris (GY)	308-30162
	1,5	0,5	0,45	10 Piezas	200,0	Marrón (BN)	308-30163
	1,5	0,5	0,45	10 Piezas	200,0	Negro (BK)	308-30151
	1,5	0,5	0,45	10 Piezas	200,0	Rojo (RD)	308-30160
	1,5	0,5	0,45	10 Piezas	200,0	Transparente (CL)	308-30164
	1,5	0,5	0,45	10 Piezas	200,0	Verde-Amarillo (GNYE)	308-30165
HIS-3-BAG-3/1	3,0	1,0	0,55	10 Piezas	200,0	Azul (BU)	308-30312
	3,0	1,0	0,55	10 Piezas	200,0	Gris (GY)	308-30313
	3,0	1,0	0,55	10 Piezas	200,0	Marrón (BN)	308-30314
	3,0	1,0	0,55	10 Piezas	200,0	Negro (BK)	308-30310
	3,0	1,0	0,55	10 Piezas	200,0	Rojo (RD)	308-30311
	3,0	1,0	0,55	10 Piezas	200,0	Transparente (CL)	308-30315
	3,0	1,0	0,55	10 Piezas	200,0	Verde-Amarillo (GNYE)	308-30316

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas  
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.



### Tubo Termorretráctil 3:1 en Bolsas

- HIS-3 BAG



Tubo Termorretráctil 3:1

TIPO	Ø Sumin. (D)	Contr. Ø (d) max.	Pared (WT)	Embalaje	Long. (L)	Color	Código
<b>HIS-3-BAG-6/2</b>	6,0	2,0	0,65	10 Piezas	200,0	Azul (BU)	308-30612
	6,0	2,0	0,65	10 Piezas	200,0	Gris (GY)	308-30613
	6,0	2,0	0,65	10 Piezas	200,0	Marrón (BN)	308-30614
	6,0	2,0	0,65	10 Piezas	200,0	Negro (BK)	308-30610
	6,0	2,0	0,65	10 Piezas	200,0	Rojo (RD)	308-30611
	6,0	2,0	0,65	10 Piezas	200,0	Transparente (CL)	308-30615
	6,0	2,0	0,65	10 Piezas	200,0	Verde-Amarillo (GNYE)	308-30617
<b>HIS-3-BAG-12/4</b>	12,0	4,0	0,80	10 Piezas	200,0	Azul (BU)	308-31212
	12,0	4,0	0,80	10 Piezas	200,0	Gris (GY)	308-31213
	12,0	4,0	0,80	10 Piezas	200,0	Marrón (BN)	308-31214
	12,0	4,0	0,80	10 Piezas	200,0	Negro (BK)	308-31210
	12,0	4,0	0,80	10 Piezas	200,0	Rojo (RD)	308-31211
	12,0	4,0	0,80	10 Piezas	200,0	Transparente (CL)	308-31215
	12,0	4,0	0,80	10 Piezas	200,0	Verde-Amarillo (GNYE)	308-31217

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas  
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.