

SPI 41

N° d'article: T0056403799N



Benefits

- › 40 W, 230 V
- › Temps de montée en température env. 180 secondes
- › Température de la panne env. 450 °C
- › Pour SPI pannes à souder



Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Platines de préchauffage



Nettoyage




Pannes à souder



Technical Data

Technologie d'élément chauffant Active Tip	---
Technologie d'élément chauffant Power Response	---
Technologie d'éléments chauffants Silver Line	---
Tension	230 V AC
Puissance	40 W
Famille de pannes	SPI40
Unité d'alimentation	---
Compatible WX	---
Plage de température °C	ca. 450
Plage de température °F	ca. 842
Temps de montée en température	180
Support de sécurité	---
Plaque reposoir de sécurité (en option)	---
Douille de panne	---
Extracteur de panne intégré	---

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE