

CARACTERISTIQUES

- Construction en acier pour utilisation intensive
- Fonctionnement à cliquet et à fonctionnement libre
- Protector à ressort
- Plage de températures : -5 à +60 °C.
- Fourni avec support mural et de plafond

Tuyau à air RS Pro en polyuréthane bleu 12 x 10 m HR Série

RS code commande : 788-3739



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Présentés sous la marque RS PRO, il s'agit d'une gamme de flexibles pneumatiques tressés en polyuréthane adaptés à diverses applications. Le plus grand avantage de ces flexibles est leur enrouleur de flexible automatique pratique, ce qui est vraiment bienvenu dans les environnements où une longueur particulière est nécessaire, ou dans les situations dans lesquelles les flexibles n'auront pas besoin d'être rassemblés après utilisation. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente qualité.

Caractéristiques

Couleur	Bleu
Matériau	Polyuréthane
Nombre de tubes	2
Fonctions spéciales	Raccords pivotants femelles BSPT 1/4"
Application	Equipement, outils et compresseurs pneumatiques

Spécifications mécaniques

Diamètre intérieur du tuyau	8 mm
Diamètre extérieur du tuyau	12 mm
Longueur	1 m (entrée), 10 m (sortie)

Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Pression de fonctionnement maximale	15bar
Température d'utilisation minimale	-5°C
Température d'utilisation maximale	60°C
Pression d'éclatement	60bar



Article No	Hose ID	Hose Length (inlet)	Hose Length (outlet)	W.P	B.P	Thread Size (inlet+outlet)	Weight (N.W.)
788-3739	8mm	1M	10M	15bar	60bar	1/4"+1/4"	9kgs
788-3732	8mm	2M	10M	15bar	60bar	3/8"+3/8"	9kgs
788-3736	8mm	1M	15M	15bar	60bar	1/4"+1/4"	9kgs