

Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p plastic



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 225 1100
规格	Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p plastic
浩亭电子目录	https://harting.com/09452251100

标识

类别	连接器
系列	RJ45
原件	面板安装
规格	直式

版本

尺寸	3 A
屏蔽	完全屏蔽360°屏蔽触点
针数	8
固定	可螺栓固定到盖板上

技术参数

传输特性	Cat. 5 D 级 : 到 100 MHz
数据速率	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65
	IP67

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚碳酸酯 (PC)
颜色 (上壳/底座)	黑色



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证	DNV GL
PROFINET	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	25 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140059771
eCl@ss	27440113 矩形连接器 (套)
ETIM	EC002636
UNSPSC 24.0	39121408