1845 Avvolgitore automatico con cavo 3Gx2,5 mm²

CE IP42

Caratteristiche:
- Cavo 3Gx2,5 mm²
- Con protettore termico
- Lunghezza cavo fuori scocca 1 m (tranne 1845 25-H07RN-F con 1,5 m)
- Fornito senza cavo in entrata
- Cremagliera disinseribile per cavo sempre in trazione
- Potenza max. arrotolato 2000W (230V-20°C)
- Potenza max. srotolato 3000W (230V-20°C)
- Fornito con staffa orientabile di 180° e seconda staffa a incastro rapido

	art.	Cavo	L m	Scocca	
018450365	1845 12-H05	H05VV-F	12+1	A	4,9 kg
018450367	1845 15-H07	H07RN-F	15+1	B	8,3 kg
018450377	1845 25-H07	H07RN-F	25+1,5	B	11 kg









