

继电器底座 - PR2-BSC3/4X21 - 2833576

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




继电器底座PR2-B，用于2PDT或4PDT工业继电器REL-IR，1/3层，螺钉接线，可接插输入/干扰抑制模块，可安装在NS35/7.5导轨上

优势

- 带弹出功能和标记位置的继电器固定夹
- 插拔式输入/干扰抑制模块



关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	20 STK
GTIN	 4 017918 933807
GTIN	4017918933807
海关税则号	8538900000
Sales Key	CK6313

技术数据

尺寸

宽度	27 mm
高度	78.5 mm
包括固定夹在内的深度	86 mm (EL2-P35)

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 85 °C

连接数据，输入侧

连接名称	输入侧
连接方式	螺钉连接
剥线长度	7 mm

继电器底座 - PR2-BSC3/4X21 - 2833576

技术数据

连接数据，输入侧

螺纹	M3
硬导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
	0.2 mm ² ... 1.5 mm ² (2根横截面相同的导线)
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
	0.2 mm ² ... 1.5 mm ² (2根横截面相同的导线)
可连接导向横截面 AWG	26 ... 14
	2根横截面相同的导线

连接数据，输出侧

连接名称	输出侧
连接方式	螺钉连接
剥线长度	7 mm
螺纹	M3
硬导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
	0.2 mm ² ... 1.5 mm ² (2根横截面相同的导线)
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
	0.2 mm ² ... 1.5 mm ² (2根横截面相同的导线)
可连接导向横截面 AWG	26 ... 14
	2根横截面相同的导线

概述

额定电压 U _N	300 V AC/DC
额定电流 I _N	12 A
颜色	绿色
安装位置	任意

标准和规范

连接符合标准	CSA
--------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

分类

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371600
eCl@ss 6.0	27371600
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

继电器底座 - PR2-BSC3/4X21 - 2833576

分类

ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39122326

认证

认证

认证

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized


防爆认证

认证详情

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	255476
-----	---	---	--------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 113228
----------------	---	---	---------------

EAC			RU C- DE.A*30.B.01082
-----	---	--	--------------------------

继电器底座 - PR2-BSC3/4X21 - 2833576

认证

cULus Recognized



附件

附件

固定夹

固定夹 - EL2-P35 - 2833592



继电器固定夹，带弹出功能和标记区域（8x25mm），适用PR2继电器底座，用于35mm高的工业继电器

标识材料

标签 - MP 2 - 2833644

设备标识，标识区域9x25mm



必需附加产品

单个继电器 - REL-IR/LDP- 12DC/2X21 - 2834012



可插拔工业继电器，带功率型触点，2PDT，测试按钮，状态LED，续流二极管，机械开关位置显示，极性A1+，A2-，输入电压12V DC

单个继电器 - REL-IR/LDP- 24DC/2X21 - 2834025



可插拔工业继电器，带功率型触点，2PDT，测试按钮，状态LED，续流二极管，机械开关位置显示，极性A1+，A2-，输入电压24V DC

继电器底座 - PR2-BSC3/4X21 - 2833576

附件

单个继电器 - REL-IR/LDP-110DC/2X21 - 2834041



可插拔工业继电器，带功率型触点，2PDT，测试按钮，状态LED，续流二极管，机械开关位置显示，极性A1+，A2-，输入电压110V DC

单个继电器 - REL-IR/LDP-125DC/2X21 - 2834960



可插拔工业继电器，带功率型触点，2PDT，测试按钮，状态LED，续流二极管，机械开关位置显示，极性A1+，A2-，输入电压125 V DC

单个继电器 - REL-IR/LDP-220DC/2X21 - 2834957



可插拔工业继电器，带功率型触点，2PDT，测试按钮，状态LED，续流二极管，机械开关位置显示，极性A1+，A2-，输入电压220 V DC

单个继电器 - REL-IR/L- 24AC/2X21 - 2834054



插拔式工业继电器，带功率型触点，2 PDT，测试按钮，状态指示LED，机械开关设定显示，输入电压：24 V AC

单个继电器 - REL-IR/L-120AC/2X21 - 2834067



插拔式工业继电器，带功率型触点，2 PDT，测试按钮，状态指示LED，机械开关设定显示，输入电压：120 V AC

继电器底座 - PR2-BSC3/4X21 - 2833576

附件

单个继电器 - REL-IR/L-230AC/2X21 - 2834070



插拔式工业继电器，带功率型触点，2 PDT, 测试按钮，状态指示LED，机械开关设定显示，输入电压：230 V AC

单个继电器 - REL-IR/LDM- 12DC/2X21 - 2834151



可插拔工业继电器，带功率型触点，2PDT，测试按钮，状态LED，续流二极管，机械开关位置显示，极性A1-，A2+，输入电压12V DC

单个继电器 - REL-IR/LDM- 24DC/2X21 - 2834164



可插拔工业继电器，带功率型触点，2PDT，测试按钮，状态LED，续流二极管，机械开关位置显示，极性A1-，A2+，输入电压24V DC

单个继电器 - REL-IR/LDM- 48DC/2X21 - 2834177



可插拔工业继电器，带功率型触点，2PDT，测试按钮，状态LED，续流二极管，机械开关位置显示，极性A1-，A2+，输入电压48V DC

单个继电器 - REL-IR/LDM-110DC/2X21 - 2834180



可插拔工业继电器，带功率型触点，2PDT，测试按钮，状态LED，续流二极管，机械开关位置显示，极性A1-，A2+，输入电压110V DC

继电器底座 - PR2-BSC3/4X21 - 2833576

附件

单个继电器 - REL-IR/LDP- 12DC/4X21AU - 2834083



可插拔工业继电器，带功率型镀金触点，4PDT，测试按钮，状态LED，续流二极管，机械开关位置显示，极性A1+，A2-，线圈电压：12V DC

单个继电器 - REL-IR/LDP- 24DC/4X21AU - 2834096



可插拔工业继电器，带功率型镀金触点，4PDT，测试按钮，状态LED，续流二极管，机械开关位置显示，极性A1+，A2-，线圈电压：24V DC

单个继电器 - REL-IR/LDP-110DC/4X21AU - 2834119



可插拔工业继电器，带功率型镀金触点，4PDT，测试按钮，状态LED，续流二极管，机械开关位置显示，极性A1+，A2-，线圈电压：110V DC

单个继电器 - REL-IR/LDP-125DC/4X21AU - 2834313



可插拔工业继电器，带功率型镀金触点，4PDT，测试按钮，状态LED，续流二极管，机械开关位置显示，极性A1+，A2-，线圈电压：125 V DC

单个继电器 - REL-IR/LDP-220DC/4X21AU - 2834973



可插拔工业继电器，带功率型镀金触点，4PDT，测试按钮，状态LED，续流二极管，机械开关位置显示，极性A1+，A2-，线圈电压：220 V DC

继电器底座 - PR2-BSC3/4X21 - 2833576

附件

单个继电器 - REL-IR/L- 24AC/4X21AU - 2834122



插拔式工业继电器，带功率型触点和附加触点镀硬质金，4 PDT，测试按钮，状态指示LED，机械开关设定显示，线圈电压：24 V AC

单个继电器 - REL-IR/L-120AC/4X21AU - 2834135



插拔式工业继电器，带功率型触点和附加触点镀硬质金，4 PDT，测试按钮，状态指示LED，机械开关设定显示，线圈电压：120 V AC

单个继电器 - REL-IR/L-230AC/4X21AU - 2834148



插拔式工业继电器，带功率型触点和附加触点镀硬质金，4 PDT，测试按钮，状态指示LED，机械开关设定显示，线圈电压：230 V AC

单个继电器 - REL-IR/LDM- 12DC/4X21AU - 2834193



可插拔工业继电器，带功率型镀金触点，4PDT，测试按钮，状态LED，续流二极管，机械开关位置显示，极性A1-，A2+，线圈电压：12V DC

单个继电器 - REL-IR/LDM- 24DC/4X21AU - 2834203



可插拔工业继电器，带功率型镀金触点，4PDT，测试按钮，状态LED，续流二极管，机械开关位置显示，极性A1-，A2+，线圈电压：24V DC

继电器底座 - PR2-BSC3/4X21 - 2833576

附件

单个继电器 - REL-IR/LDM- 48DC/4X21AU - 2834216



可插拔工业继电器，带功率型镀金触点，4PDT，测试按钮，状态LED，续流二极管，机械开关位置显示，极性A1-，A2+，线圈电压：48V DC

单个继电器 - REL-IR/LDM-110DC/4X21AU - 2834229



可插拔工业继电器，带功率型镀金触点，4PDT，测试按钮，状态LED，续流二极管，机械开关位置显示，极性A1-，A2+，线圈电压：110V DC
