

ALPHA

3478UOR200P63

EAN 4031582307115

Roulette fixe, Chape en acier embouti zingué bleu, axe de roue boulonné.,
Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, roulements rouleaux



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Largeur de la roulette	115 mm
Dimension de platine	140 x 115 mm
Distance entre axe	105 x 80/75 mm
Diamètre des trous	11 mm
Hauteur	240 mm
Résistance à la température	- 25 / + 80 °C
Norme	EN_12532
Poids	2.002 kg
Dureté du bandage	Shore D 75
Capacité de charge dynamique	350 kg
Capacité de charge statique	700 kg

Dimensions



Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UOR200P63

EAN 4031582307115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Construction et montage

