

Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 35 231 0423
规格	Han PP Power 4/0 F Plastic Crimp PG13
浩亭电子目录	https://harting.com/09352310423

标识

类别	连接器
系列	Han® PushPull (V14)
标识	Power
原件	连接器组
特点	直观的锁定机制

版本

接线方式	压接针
屏蔽	无屏蔽
针数	5
锁定类型	PushPull
包装内容	包含塑料底座和母插芯 无插针

技术参数

导体截面积	0.25 ... 2.5 mm ²
导体截面积	AWG 22 ... AWG 12
额定电流	16 A
额定电压	690 V
额定脉冲电压	8 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	600 V
极限温度	-40 ... +70 °C

技术参数

插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65 IP67
夹持范围	9 ... 13 mm
抗震	5-150 Hz , 5 g , .35 mm , 2h/轴
抗冲击	5 g / 30 ms , 每个轴3 次冲击

材料特性

材料(插芯)	热塑性塑料
表面 (插针)	镀银
材料 (上壳/底座)	热塑性塑料
颜色 (上壳/底座)	黑色
材料 (O 形环)	NBR
材料 (电缆密封)	TPE
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

规格	IEC 61076-3-118
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	29.8 g
原产国	罗马尼亚

商业数据

欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140054202
eCl@ss	27440114 矩形连接器 (用于现场组装)
ETIM	EC002636
UNSPSC 24.0	39121408

插拔面

