



Presentazione

Range	Actassi
Product	Prolunga
Applicazione	Comunicazione
Colore	Verde
Tipo schermatura cavo	F/UTP

Caratteristiche tecniche

Tipo di cavi	4 cavi accoppiati
Length (customizable value in configurator)	1 m
Categoria	6
Frequenza di trasmissione	250 MHz
Materiale contatti	Phosphor bronze with 50 micro-inches gold over 100 micro-inches nickel
Calibro AWG	AWG 28
Maximum number of cord per bundle	24 in cabina for 4PPoE Type 3 (up to 60 W) 12 in cabina for 4PPoE Type 4 (up to 90 W)
Maximum patch cord cumulated length	10 M with 84 m 2-point permanent link at 20 °C 7 m with 90 m 2-point permanent link at 20 °C
Minimum number of matings	750 cicli
Diametro esterno cavi	5,2 mm +/- 0.2 mm
Materiale	Rame: conduttore PE (polietilene): guaina d'isolamento Aluminium/Polyester: foglio Tin plated copper: braid shield PE (polietilene): guaina

Ambiente

Tenuta al fuoco	LSZH
Norme	Performance: ISO/IEC 11081:2017 Performance: TIA/EIA-568-C.2 Performance: EN 50173:2018 Performance: IEC 61935-2

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	Si

Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio