

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



面板安装框架，额定横截面: 2.5 mm²，颜色: 绿色，电位数: 16，行数: 1，位数: 16，连接量: 16，产品系列: IC-DFR，针距: 5.08 mm，包装类型: 纸箱包装，此安装框架仅可与IC 2,5/...-STGF-5,08组合使用

优势

- 用于COMBICON反向插头IC 2,5/-STGF-5,08的穿板式安装框架
- 电缆连接位于设备内部，因此可自由定位穿板式连接
- 安装法兰可降低焊接点上的机械应力
- 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用

商业数据


订货号	1852163
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AAHZBE
产品关键代码	AAHZBE
目录页面	页码350 (C-1-2013)
GTIN	4017918109042
单件重量（含包装）	3.82 g
单件重量（不含包装）	3.55 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	面板安装框架
产品系列	IC-DFR
产品线	COMBICON Connectors Special
类型	穿墙式安装框架
位数	16
针距	5.08 mm
连接量	16
行数	1
电位数目	16

尺寸

尺寸图	
针距	5.08 mm
宽度 [w]	104.95 mm
高度[h]	16.75 mm
长度[l]	19 mm
高度	16.75 mm

材料规格

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级, 符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

连接器

连接1

绝缘材料	PA
CTI符合IEC 60112	600

包装规格

IC-DFR 16 - 附件


1852163

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1852163>



包装类型	纸箱包装
------	------

图纸



尺寸 $b=10.84\text{ mm} + (\text{芯数} \times 5.08\text{ mm})$

尺寸 $c=\text{尺寸}b+5.83\text{ mm}$

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27460405
ECLASS-13.0	27460405

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.045千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn