

操作器

61-
0049.0

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/61-0049.0...>

您的产品:



61-0049.0 操作器

安装

安装类型: 面板安装

机械特性

拧紧力矩: 最大 0.5 Nm

重量: 0.004 kg

环境条件

IP保护: IP40后部, 符合EN IEC 60529, 正面为IP67, 符合EN IEC 60529

工作温度: - 25 °C ... + 55 °C

储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


其他

简述: 操作器


外壳颜色: 黑色

外壳材质: 塑料,符合 UL 94 V0, 阻燃

接线图:




安装开孔:



A = 焊接/插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
 B = 焊接端子
 C = 螺钉端子

外形尺寸:



A = 插入式端子 2.8 mm x 0.5 mm
 B = 焊接端子
 C = 螺钉端子
 D = 闪光灯