

Han HV single module, 16A 2500V male



图片仅用于说明。请参考产品描述。

| | |
|--------|---|
| 订货号 | 09 14 002 3025 |
| 规格 | Han HV single module, 16A 2500V male |
| 浩亭电子目录 | https://harting.com/09140023025 |

标识

| | |
|------|--------------|
| 类别 | 模块 |
| 系列 | Han-Modular® |
| 模块类别 | Han® HV 模块 |
| 模块尺寸 | 单模块 |

版本

| | |
|------|-----------------------|
| 接线方式 | 压接针 |
| 公母类型 | 公头 |
| 针数 | 2 |
| 详细资料 | 请单独订购压接针。 |
| 包装内容 | 1个模块 2个锁套 2根热缩管 |

技术参数

| | |
|--------|----------------------------|
| 导体截面积 | 0.14 ... 4 mm ² |
| 线芯外径 | ≤5 mm |
| 额定电流 | 16 A |
| 额定电压 | 2,500 V |
| 额定脉冲电压 | 15 kV |
| 污染等级 | 3 |
| 绝缘阻抗 | >10 ¹⁰ Ω |
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |

技术参数

| | |
|------|------|
| 插拔次数 | ≥500 |
|------|------|

材料特性

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| 材料(插芯) | 聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE) |
| 颜色(插芯) | RAL 7032 (卵石灰) |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
| RoHS | 符合豁免标准 |
| RoHS 豁免 | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 % |
| ELV 状态 | 符合豁免标准 |
| China RoHS | 50 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
| REACH SVHC 物质 | 有 |
| REACH SVHC 物质 | 铅 |
| ECHA SCIP 编号 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
| 铁路车辆防火 | EN 45545-2 (2020-08) |
| 包含危险等级的要求集 | R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3) |

规格和认证

| | |
|----|--|
| 规格 | IEC 60664-1 IEC 61984 EN 50124-1 |
| 认证 | DNV GL |

商业数据

| | |
|---------|-------------------------------|
| 包装尺寸 | 1 |
| 净重 | 26.16 g |
| 原产国 | 德国 |
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
| GTIN | 5713140019867 |
| eCl@ss | 27440217 工业连接器的模块 (电源/信号) 。 |
| ETIM | EC000438 |

商业数据

UNSPSC 24.0

39121552