




Pushing Performance  
Since 1945

# Han Yellock multiplier 1:1



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 11 05 105 2801                                                                |
| 规格     | Han Yellock multiplier 1:1                                                    |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/11051052801">https://harting.com/11051052801</a> |

## 标识

|    |                      |
|----|----------------------|
| 类别 | 插芯                   |
| 系列 | Han-Yellock®         |
| 原件 | 倍增器                  |
| 规格 | 0 个已桥接端子<br>5 个未桥接端子 |

## 版本

|      |    |
|------|----|
| 公母类型 | 母头 |
| 针数   | 5  |

## 技术参数

|      |                   |
|------|-------------------|
| 绝缘阻抗 | $>10^{10} \Omega$ |
| 极限温度 | -40 ... +125 °C   |
| 插拔次数 | $\geq 500$        |

## 材料特性

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 材料(插芯)          | 聚碳酸酯 (PC)           |
| 颜色(插芯)          | RAL 7032 ( 卵石灰 )    |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0                 |
| RoHS            | 符合豁免标准              |
| RoHS 豁免         | 6(c) : 铜合金含铅量高达 4 % |
| ELV 状态          | 符合豁免标准              |
| China RoHS      | 50                  |



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                                  |
| REACH SVHC 物质    | 有                                    |
| REACH SVHC 物质    | 铅                                    |
| ECHA SCIP 编号     | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
| 加州 65 号提案物质      | 有                                    |
| 加州 65 号提案物质      | 铅<br>镍                               |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08)                 |
| 包含危险等级的要求集       | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)         |

规格和认证

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 规格       | IEC 60664-1<br>IEC 61984 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076    |
| 认证       | DNV GL                   |

商业数据

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 包装尺寸        | 2                    |
| 净重          | 5 g                  |
| 原产国         | 罗马尼亚                 |
| 欧洲海关关税号     | 85366990             |
| GTIN        | 5713140109674        |
| eCl@ss      | 27440205 工业插头连接器接触部分 |
| ETIM        | EC000438             |
| UNSPSC 24.0 | 39121522             |