


CARACTERÍSTICAS

- Accionado por resorte
- Funcionamiento con una sola mano
- Mangos de plástico moldeado

Alicates de corte recto RS Pro 190mm

Código RS: 450-3963



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS Pro presenta este robusto cortacables resistente que permite cortar cables de acero. Con hojas de acero con alto contenido de carbono, este cortacables puede cortar cable de acero sin distorsionar el perfil final del material. Con una acción especial y mangos ergonómicos, los cortadores de cable son fáciles de usar y proporcionan un corte eficiente.

Especificaciones

Tipo	Alicates de corte rectos
Aplicaciones	Cable, acero dulce, cuerda de acero de alta resistencia, cable de cobre, varillas de aluminio, cable de acero de resorte

Especificaciones

Aprobación VDE/1000V	No
-----------------------------	----

Especificaciones mecánicas

Longitud total	190mm
Material	Lámina de acero con alto contenido de carbono (k-5) para hojas cortadas, tornillos de acero al carbono medio (s1045c), acero con bajo contenido de carbono (s1008c) para remaches, lid. De bloqueo y cuerpo, acero elástico para muelle de retorno de alta tensión
Dureza	Tratamiento térmico conforme a hrc: 56-63 grados (borde cortante), hrc: 38-45 grados (tornillos) y remache hrc: 25 grados hacia arriba

Acabado	Hojas de corte completamente pulimento, acabado negro químico para resortes de retorno de tornillos y bastidor de acero, vinilo rojo mango de revestimiento
Material de asa	Inmersión de vinilo rojo

