

特点

- 环境温度在 20 至 25°C 范围内
- 不存在机械振动
- 低于 5% 将显著延长灯具寿命

BA9s 指示灯、透明、24 v 、 83 毫安、10000h

RS 号: 577-471



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

灯泡行业在过去两个世纪里发生了怎样的变化，这是很有趣的。尽管它们是市场上提供的优质灯泡、但仍然需要灯丝灯泡照明、以带来可靠性和历史。

一般规格

灯座	BA9s
灯尺寸	T9
镜头颜色	无色
亮度	6.3lm
使用寿命小时数	10000h
灯丝类型	真空类型
应用	汽车行业；赌博机行业；汽车指示灯；园艺灯；纸灯； 电池供电手电筒

电气规格

额定电压	24V
额定电流	83mA
功率	2W±10%

机械规格

直径	9mm
长度	34mm


操作环境规格

环境工作温度	20 至 25°C
--------	-----------

认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------



RS Stock No.	577-471	
<i>DRAWING</i>		
		
Unit : mm		
1. Structure	Bulb Type	T9 Clear
	Bulb Diameter	9±1mm
	Length	23±2mm
	Base Type	BA9S
2. Design Characteristics	Voltage	24V
	Wattage	2W±10%
	Amperage	83.333mA±10%
	Filament Type	C-2F
	Life Hours	Vacuum type
		10,000Hrs