




GSH35-XL-2RSR-B

Roulement auto-aligneur

Roulement auto-aligneur GSH...-2RSR-B,
fixation par manchon de serrage, étanchéité
RSR des 2 côtés

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

joint	2RSR	2RSR
profil de la surface extérieure	B	

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
D _{SP}	72 mm	Diamètre extérieur
B	19 mm	Largeur
C _{ur}	820 N	Limite à la fatigue, radiale
B ₁	34 mm	Largeur totale du collier de blocage
C _r	24.900 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	15.300 N	Charge stat. de base, radiale
≈m	0,4 kg	Poids

Dimensions

C	19 mm	Largeur, bague extérieure
S	9,5 mm	Distance piste
C _a	5,8 mm	Distance trou de lubrification
b	5 mm	Largeur rainure
t	5 mm	Profondeur rainure manchon de serrage
d ₃	52 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage



facteurs de calcul

f ₀	13,9	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------

information additionnelle

HUESH.SH35- ZN-0100-HLA	Manchon de serrage
----------------------------	--------------------

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Erreur d'angle et désalignement statique