




95-16

E0845078

Rörkabelsko KRF, 95mm², M16



Produktegenskaper:

Passar ledare klass 5	Ja
Passar ledare Klass 6	Ja
Isolerad	Nej
Max. ström (I _{max})	288 A
Antal fastsättningshål	1
Flänsform	Ringform
Färg på isolering	Övrigt
Smalt flänsutförande	Nej
Med inspektionshål	Ja
Kategori ledare	Flera
Max Temp	150 °C
Ytskydd	Förtent
Material	Koppar
Anslutningsvinkel	180° (horisontal)
Måttserie	KRF/KSF (10-500mm ²)

Mått & Dimensioner:

HS	17 mm
ID	15 mm
OD	20 mm
T	4.8 mm

L	69 mm
N	23 mm
W	29 mm
MOQ	50 .
Enhet	st
Bultmått metrisk (M)	16 .
Nominell area	95 mm²
Måttserie	KRF/KSF (10-500mm2)

Godkännanden:

Godkänd enligt CE	Ja
Godkänd enligt UKCA	Ja
Godkänd enligt DNV	Ja

Compliance:

Conflict Minerals	Contain "Tin"
Extended Minerals	Contain "Copper"
PFAS	No PFAS
REACH	No SVHC (Latest. 05 Nov 2025)
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Not Applicable

Övrig information:

ETIM-Klass	EC001051 - Rörkabelsko
ETIM-Version	9.0
Varumärke	NEMIQ
Produktgrupp	Rörkabelskor
Sökbeskrivning	EFO2024V
Alternativt Artikelnummer	95-16
E-nummer	E0845078

Logistisk information:

Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
E-nummer	E0845078
MOQ	50 .
Streckkod	733117612194
Ursprungsland	CN
Artikelnummer	95-16
Tullstatistikkod	85369010
Enhet	st

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.

