

操作器

45-
2844.4C90.006

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2844.4...>

您的产品:



45-2844.4C90.006 操作器

正面

| | |
|--------|---------|
| 正面尺寸: | Ø 38 mm |
| 正面形式: | 圆形 |
| 前挡圈颜色: | 沙灰色 |
| 前挡圈材质: | 金属 |

安装

| | |
|-------|-----------|
| 设计: | 平面的 |
| 安装开孔: | Ø 30.5 mm |
| 安装类型: | 面板安装 |

操作

| | |
|-------|----|
| 手柄颜色: | 白色 |
| 手柄材质: | 塑料 |
| 手柄形状: | 短柄 |

机械特性

| | |
|-------|----------|
| 开关动作: | 复位 - 自复位 |
| 旋转位置: | 2位置 |
| 开关角度: | 45°右 |
| 机械寿命: | 1 百万次 |
| 工作频率: | 1 800/h |
| 重量: | 0.062 kg |

环境条件

| | |
|---------|-------------------------------------------|
| 正面IP等级: | IP66 , IP67 , IP69K |
| 工作温度: | - 25 °C ... + 70 °C |
| 储存温度: | - 40 °C ... + 80 °C |
| 抗冲击能力: | 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus |
| 耐振动能力: | 根据 IEC 60068-2-6: 10 ... 500 Hz: 5 g |
| 耐候性: | 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6 |


证书

REACH: REACH compliant


RoHS: RoHS compliant

其他

| | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 简述: | 操作器, Ø 30.5 mm, Ø 38 mm, 发光可选的, 白色, 短柄, 圆形, 沙灰色, 金属, 复位 - 自复位, IP66 , IP67 , IP69K |
| 外壳材质: | 金属 |
| 提示: | 前面板厚度1...6 mm |
| 切换位置: | |



接线图:



外形尺寸:

