

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - DIN导轨适配器



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1100077>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

DIN导轨适配器，保护等级: IP20，位数: 8，10 Gbps，CAT6_A，标识材料: PC-GF10，接线方式: 快速免剥线，接线容量: AWG 26- 22，产品套件，DIN导轨适配器包括RJ45电缆连接模块



产品描述

紧凑型DIN导轨适配器，包括RJ45电缆连接模块，带选装的屏蔽连接，带防尘盖，一件式设计

优势

- 结构紧凑
- 用于分配铜线和光纤接线
- 无需特殊工具，可从前端打开
- One-Piece Design
- 安装无需专用工具
- 用于铜模块的选装整体屏蔽连接
- 安全元件可作为附件提供
- 无需适配器便可以整合模块插件
- 标记服务：菲尼克斯电气可以根据您的要求定制标记所有标签

商业数据

订货号	1100077
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNLAA
产品关键代码	ABNLAA
GTIN	4055626951447
单件重量（含包装）	49 g
单件重量（不含包装）	49 g
原产地	DE

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - DIN导轨适配器



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1100077>

套件包括

NBC-PP-G1PGY - DIN导轨适配器

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1041740>

DIN导轨适配器，类型: 插座带屏蔽，保护等级: IP20，标识材料: PC-GF10，接线方式: 快速连接，不带预组装模块



CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - RJ45插座

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1417274>

RJ45插座，类型: RJ45，保护等级: IP20，位数: 8，10 Gbps，CAT6_A，标识材料: 金属，接线方式: 快速免剥线，接线容量: AWG 26- 22，电缆出口: 直头，无适配器的设计，Ethernet



NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - DIN导轨适配器



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1100077>

技术数据

说明

操作注意事项	带RJ45电缆连接模块的设置项目
--------	------------------

产品属性

产品类型	配线架
类型	RJ45
位数	8
插槽数目	1

电气特性

额定电压(III/3)	72 V (DC)
频率范围	500 MHz
接触电阻	≤ 5 mΩ (屏蔽层接地，选配)
传输介质	铜缆

连接数据

连接方式	快速免剥线
------	-------

尺寸

宽度	18 mm
高度	80 mm
深度	64.6 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳材料	PC-GF10
保护盖板材料	PC

电缆/电线

电缆外径	4.5 mm ... 9 mm
------	-----------------

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP20
环境温度 (运行)	-10 °C ... 60 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 60 °C

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - DIN导轨适配器



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1100077>

认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1100077>



EAC

认证ID: 19060508

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - DIN导轨适配器



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1100077>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	19170112
ECLASS-13.0	19170112

ETIM

ETIM 9.0	EC001128
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - DIN导轨适配器



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1100077>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn