

ESECAPCZZEPBZZ

license, Ecostruxure Machine Expert,
professional, floating, site, 100 users

Presentazione

Gamma prodotto	EcoStruxure Machine Expert
Tipo prodotto	Licenza
Formato	Digitale
Tipo software	Professional
Tipo di licenza	Floating license
Versione software	V2.2
Operating system requirement	Windows 10 64 bit Windows 11 64 bit
Lingua	Inglese Spagnolo Cinese Francese Tedesco Italiano Portuguese (Brazilian) Turco Giapponese

Caratteristiche tecniche

Categoria di licenza	Permanente
Funzione software	Engineering Programming PLC
Compatibilità gamma	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 Modicon TM3 Modicon TM5 Modicon TM7 PacDrive LMC Eco PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro2 Preventa XPSMC Preventa XPSMCM Lexium 32 Lexium 32i Lexium 32M Lexium 52 Lexium 62 Lexium ILA Lexium ILE Lexium ILS Lexium SD3 Altivar 320 Altivar 340 Altivar Process ATV600 Altivar Easy 610 Altivar 660 Drive System Altivar Process ATV900 Altivar Process 980 Regenerative Drive System Harmony XB5R Harmony XB4R OsiSense XG OsiSense XUW TeSys U TeSys T TeSys island Magelis XBT GH Magelis GTO Magelis GTU Magelis GTUX Magelis iPC Magelis STO & STU Magelis GK Magelis SCU EcoStruxure Machine Expert Twin
Protocollo di comunicazione delle porte	Modbus SL Modbus TCP Ethernet/IP CANopen Sercos III CANmotion
Opzione hosting	On-premise
Dimensioni licenza	Entity (100 users)
Requisiti di sistema	8 GB RAM 15 GB hard disk space
Processor requirement	Intel Core 2 Duo
Risoluzione display	1280 x 1024 pixels