



### Paneelplaatjes, bedrukken met thermotransferprinter

- **Materiaal 1221 (zilver)**

Deze paneelplaatjes zijn duurzame, zelfklevende labels, vervaardigd uit een dik materiaal en zijn ontwikkeld ter vervanging van traditionele gegraveerde kunststof plaatjes. De plaatjes zijn glanzend wit en zilver van kleur en geschikt voor schakel- en besturingspanelen, data racks en markering in het algemeen.

Stevige en duidelijk leesbare plaatjes kunnen worden gerealiseerd door gebruik te maken van de printers TT4000+ of TT430 in combinatie met tonerband TT822OUT.


Opdrukken van labels kunnen eenvoudig worden ontworpen middels TagPrint Pro.



Paneelplaatjes, een uitstekend alternatief voor gegraveerde plaatjes.

#### Hoofdkenmerken

- kostenreductie door het vervangen van gegraveerde markeringen, zonder extra labelhouder
- industriële lijmlaag en flexibele schuimlaag aan de achterzijde zorgen voor een optimale hechting, ook op onregelmatige oppervlakken
- afgeronde hoeken zorgen voor langdurige hechting
- groot aantal afmetingen beschikbaar, voor iedere applicatie
- teksten en barcodes met hoog contrast
- speciale kleuren en afmetingen op aanvraag leverbaar



<b>MATERIAAL</b>	Type 1221, Polyester (PET), zilver (SR)
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-40 °C tot +90 °C
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	vanaf +4 °C
<b>Lijm</b>	Acryl
<b>Foliedikte (µm)</b>	625 µm
<b>Chemische materiaaleigenschappen</b>	Uitstekende bestand tegen veroudering, verwerking, UV-straling, chemicaliën en oplosmiddelen.
<b>Aanbevolen tonerband</b>	TT122OUT (TT822OUT)



TYPE	Breedte (W)	Hoogte (H)	Breedte drager (WL)	Labels per rij	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TAG13-07TDK1-1221-SR	13,0	7,0	21,0	1	1.000	zilver (SR)	596-00573
TAG22-22TDK1-1221-SR	22,0	22,0	28,0	1	1.000	zilver (SR)	596-00574
TAG27-08TDK1-1221-SR	27,0	8,0	33,0	1	1.000	zilver (SR)	596-00575
TAG27-12.5TDK1-1221-SR	27,0	12,5	33,0	1	1.000	zilver (SR)	596-00576
TAG27-15TDK1-1221-SR	27,0	15,0	33,0	1	1.000	zilver (SR)	596-00577
TAG27-18TDK1-1221-SR	27,0	18,0	33,0	1	1.000	zilver (SR)	596-00578
TAG27-27-TDK1-1221-SR	27,0	27,0	33,0	1	1.000	zilver (SR)	596-00579
TAG35-18-TDK1-1221-SR	35,0	18,0	41,0	1	1.000	zilver (SR)	596-00580
TAG45-15TDK1-1221-SR	45,0	15,0	51,0	1	1.000	zilver (SR)	596-00581
TAG45-25TDK1-1221-SR	45,0	25,0	51,0	1	1.000	zilver (SR)	596-00582
TAG60-30TDK1-1221-SR	60,0	30,0	66,0	1	500	zilver (SR)	596-00583
TAG90-45TDK1-1221-SR	90,0	45,0	96,0	1	500	zilver (SR)	596-00584
TAG100-30TDK1-1221-SR	100,0	30,0	106,0	1	250	zilver (SR)	596-00585
TAG100-70TDK1-1221-SR	100,0	70,0	106,0	1	250	zilver (SR)	596-00586

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.