Fiche technique du produit

Spécifications

Reconditionné - Linergy DS - Répartiteur étagé unipolaire - 125A - 10 trous

LGY112510W

Cette option circulaire permet d'éviter 1.955 kg de CO_2 par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	Linergy DS
Type de produit ou équipement	Répartiteur

Complémentaires

Support de montage	Rail DIN
Compatibilité de gamme	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack PanelSeT Kaedra Pragma TeSys
Compatibilité produit	Enveloppes Spacial
Description des pôles	1P
Départs du bornier répartiteur	10 trous
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N 440 V CA Ph/Ph
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	125 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	4,2 kApour 1 s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	25 kA
Mode de raccordement	Alimentation: borne à vis 2 cable(s) 10…35 mm² rigide Alimentation: borne à vis 2 cable(s) 6…35 mm² flexible avec embout Distribution: borne à vis 2 cable(s) 2,5…25 mm² rigide Distribution: borne à vis 2 cable(s) 1,5…16 mm² flexible avec embout Distribution: borne à vis 6 cable(s) 1,5…16 mm² rigide Distribution: borne à vis 6 cable(s) 1,5…10 mm² flexible avec embout
Couple de serrage	Distribution: 2 N.m plat screwdriver 7,5 mm Distribution: 2 N.m PZ2 screwdriver 7,5 mm Alimentation: 8 N.m plat screwdriver 9,5 mm Alimentation: 8 N.m PZ2 screwdriver 9,5 mm Distribution: 2 N.m plat screwdriver 5,8 mm Distribution: 2 N.m PZ2 screwdriver 5,8 mm
Pas de 9 mm	3
Hauteur	85 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur	27 mm
Profondeur	50,5 mm
Poids du produit	0,127 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Tenue diélectrique	2500 V
Normes	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	13,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	150,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,988 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	**2 kg CO2 eq.**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
sans PVC	**Oui**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features