

## CARATTERISTICHE

- Progettato per durare più a lungo
- Resistere alla fusione se vengono a contatto con superfici calde
- Rimanere flessibili in ambienti freddi
- Serracavo per impieghi extra pesanti
- Il serracavo è incorporato sia nell'estremità della sonda che in l'estremità del tappo
- Testato oltre trentamila piegature senza rottura

## Kit di puntali per multimetro RS Pro, Cat III 1000V

Codice RS: 243-2998



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Puntali di ricambio per multimetri RS PRO, ISO-TECH e alla maggior parte degli altri multimetri digitali. Dotati di connettori maschio schermati ad angolo retto da 4 mm e isolanti della punta della sonda per evitare cortocircuiti accidentali. Il kit di puntali per multimetro viene fornito con l'ulteriore vantaggio di un paio di clip a coccodrillo per una facile applicazione. Le sonde sono progettate per soddisfare la sicurezza BS EN 61010-1 Standard Cat III .

## Specifiche generali

<b>Tipo di derivazione</b>	Kit di puntali
<b>Tipo di connettore</b>	Clip a coccodrillo, connettore maschio ad angolo retto
<b>Applicazione</b>	Test e misurazione, tensione di prova, corrente, capacità e altri tipi di test

## Specifiche elettriche

<b>Corrente nominale</b>	10A
<b>Categoria di sicurezza tensione</b>	1000V
<b>Categoria di sicurezza</b>	Cat. LI 1000 V.
<b>Livello categoria di sicurezza</b>	CAT III

## Specifiche meccaniche

<b>Lunghezza del filo</b>	1.2m
---------------------------	------

## Omologazioni

<b>Conformità/certificazioni</b>	UL
----------------------------------	----

**Standard soddisfatti**

BS EN 61010 1000V CAT III

