

AK 16 - 接线端子

0404033

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0404033>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



接线端子， 接线方式: 螺钉连接， 额定接线容量: 16 mm²， 横截面: 1.5 mm² - 16 mm²， 安装: 中性汇流条， 颜色: 银色

商业数据

订货号	0404033
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE7331
产品关键代码	BE7331
目录页面	页码555 (C-3-2019)
GTIN	4017918001858
单件重量 (含包装)	9.55 g
单件重量 (不含包装)	9.51 g
原产地	CN

AK 16 - 接线端子



0404033

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0404033>

技术数据

产品属性

产品类型	分接接线端子
连接量	1
行数	1

电气特性

最大负载电流	76 A (当连接截面积为 16 mm² 的导线时)
额定条件下的最大功耗	2.43 W
额定电流 I _N	76 A
中性汇流条电流负载能力	140 A

连接数据

额定横截面	16 mm ²
最大负载电流	76 A (当连接截面积为 16 mm ² 的导线时)

层 1 上 1 下 1

螺纹	M5
紧固扭矩	2.5 ... 3 Nm
剥线长度	16 mm
刚性导线横截面	1.5 mm² ... 16 mm²
横截面 AWG	14 ... 6 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	1.5 mm² ... 16 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	14 ... 6 (按IEC标准修订)
2根横截面相同的导线, 刚性导线	1.5 mm² ... 6 mm²
2根横截面相同的导线, 柔性导线	1.5 mm² ... 6 mm²
额定横截面	16 mm²

尺寸

尺寸图	
宽度	9.8 mm
高度	16 mm
深度	34 mm
长度	16 mm

材料规格

AK 16 - 接线端子

0404033


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0404033>




颜色	银色
安装	
安装类型	中性汇流条

图纸

尺寸图



尺寸图



AK 16 - 接线端子



0404033

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0404033>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0404033>



EAC
认证ID: EACKZ 08593

AK 16 - 接线端子



0404033

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0404033>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141146
ECLASS-13.0	27250116

ETIM

ETIM 9.0	EC000001
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

AK 16 - 接线端子



0404033
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0404033>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn