

# DF-UP 6 - 法兰盖板



3060856

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3060856>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

法兰盖板，卡接到UP 6/...端子上，接线方式: 螺钉连接，深度: 24.7 mm，宽度: 4.5 mm，高度: 21 mm，颜色: 灰色



## 优势

- 用于插头和螺钉法兰之间可靠的螺钉连接
- 法兰盖板可稍后卡接到插头外壳上

## 商业数据

订货号	3060856
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE1Z1X
产品关键代码	BE1Z1X
目录页面	页码372 (C-1-2019)
GTIN	4046356607766
单件重量 (含包装)	1.713 g
单件重量 (不含包装)	1.713 g
原产地	CN

# DF-UP 6 - 法兰盖板



3060856

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3060856>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	端板
------	----

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C ()
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

### 材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

### 尺寸

宽度	4.5 mm
高度	21 mm
深度	24.7 mm

# DF-UP 6 - 法兰盖板



3060856

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3060856>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

### ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# DF-UP 6 - 法兰盖板

3060856

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3060856>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)