

Fiche produit

Caractéristiques

A9XPH524

Acti9 iC60 - peigne à dents - 3 x N+P - 100A -
24 modules de 18mm

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des pôles	3P + N
Nombre de voies	12 voies, type : N + P + auxiliaire (dent) avec 18 mm-pas
Distance entre appareils	36 mm
Marquage	N L1 N L2 N L3
Nombre total de modules de 18 mm	24

Complémentaires

Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	100 A (40 °C)
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA conformément à NF EN 61439-2
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Sommet ou base sur bornes type tunnel Sommet ou base sur terminal double
Pas de 9 mm	48
Largeur	430 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Acti 9 / Acti 9 iC60 Acti 9 / Acti 9 iK60 Acti 9 / Acti 9 iID Acti 9 / Acti 9 iID K Acti 9 / Acti 9 iSW Acti 9 / Acti 9 iSW-NA Multi 9 / Multi 9 C60 / C60H Multi 9 / Multi 9 C60 / C60N Multi 9 / Multi 9 C60 / C60L Multi 9 / Multi 9 C60 / C60CTRL
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce
Code de comptabilité	Peigne_Acti9

Environnement

Normes	NF EN 61439-2 IEC 60947-7-1
Tenue au feu	960 °C (30 s) conformément à IEC 60695-2-1
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947-7-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1336 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période

18 mois
