

MANU-ROLL

ROUE POLYCHOC



Les +

- ◆ Pour application humide.
- ◆ Faible effort au démarrage.
- ◆ Pour sols lisses.

APPLICATIONS

Manutention standard sur sols durs et en bon état.

MONTURE : • Pivotante ou fixe. • Acier embouti. • Fixation à platine. • Pivotement sur deux couronnes de billes. • Protection zinguée brillante.

ROUE : • Polychoc : roue monobloc en polychoc blanc. • Alésage lisse. • Axe boulonné.

BLOPAGE : • **MB** Méta-bloc : frein arrière réglable double action : roue et pivotement. • Pédale acier.

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Type	Icon	Code	EAN 13
125	35	165	62	52	135x110	105x80	11	175			1,280	135 0507 339680 618050 1
											1,640	1 351 0507 339680 618051 8
											0,865	518 0507 339680 618052 5
150	38	191	62	50	135x110	105x80	11	175			1,450	135 0607 339680 618060 0
											1,825	1 351 0607 339680 618062 4
											0,995	518 0607 339680 618064 8
200	50	236	62	50	135x110	105x80	11	200			1,700	135 0807 339680 618080 8
											2,050	1 351 0807 339680 618082 2
											1,485	518 0807 339680 618084 6