


accumulateur CRVZS-0.75

N° de pièce: 160235

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Volume	0,75 l
Position de montage	indifférent
Conforme à la norme	AD 2000-Fiche technique
Pression de service	-0,95 ... 16 bar
Certificat entité exposante	TSSACRN0H17477.5C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-] Azote
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température du fluide	-10 ... 100 °C
Température ambiante	-10 ... 100 °C
Agrément	CRN TÜV
Couple de serrage max. du filetage de raccordement	23 Nm
Poids du produit	736 g
Mode de fixation	Bornes de fixation
Raccord pneumatique	G1/4
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Matériau accumulateur pneumatique	Acier fortement allié inoxydable
Matériau clips de fixation	Acier fortement allié inoxydable