

# EB 10-10 - 插拔式桥接件

0203137

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0203137>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式桥接件，针距: 10 mm，位数: 10，颜色: 灰色



## 商业数据

订货号	0203137
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z2X
产品关键代码	BE1Z2X
目录页面	页码461 (C-1-2019)
GTIN	4017918098148
单件重量 (含包装)	16.74 g
单件重量 (不含包装)	16.74 g
原产地	PL

# EB 10-10 - 插拔式桥接件



0203137

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0203137>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	插入式桥接件
位数	10
针距	10 mm
电位	10

### 尺寸

针距	10 mm
----	-------

### 材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	Cu
阻燃等级 , 符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 ( 不超过24 小时 ) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

### 安装

安装类型	螺钉安装
------	------

# EB 10-10 - 插拔式桥接件



0203137

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0203137>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# EB 10-10 - 插拔式桥接件



0203137

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0203137>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)