Données techniques

51134

Butées à billes simple effet



VISUEL(S)





NTN Europe
1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

51134
Butées à billes simple effet

DEFINITION TECHNIQUE	
Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	170 mm
D - Diamètre Extérieur	215 mm
T - Hauteur de butée	34 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Masse	2,77 kg

PERFORMANCE PRODUIT	
Ca - Capacité charge axiale dynamique	134000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	510000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	16700000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	9600 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	6600 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION	
Da max - Diamètre max épaulement BE	188 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	197 mm