

Le NT 27/1 est un aspirateur eau et poussières puissant à usage professionnel. Il est exceptionnellement compact et livré en série avec de nombreux accessoires utiles.

**Equipement:**

- Flexible d'aspiration 2.5 m
- Tube d'aspiration métal
- 2 x 0,5 m
- Sac filtrant Papier
- Suceur sol eau et poussières 300 mm
- Suceur pour fentes
- Filtre cartouche
- Protection antichocs
- Degré de protection II
- Turbines d'aspiration sans maintenance 1 pièce



**Référence: 1.428-501.0**

**Caractéristiques techniques**

Débit d'air (l/s)	67
Dépression (mbar/kPa)	200/20
Volume de la cuve à déchets (l)	27
Puissance absorbée max. (W)	max. 1380
Diamètre nominal standard (mm)	35
Longueur câble (m)	7,5
Niveau sonore (dB/A)	72
Matériau du récipient	Synthétique
Fréquence (Hz)	50-60
Tension (V)	220-240
Poids (kg)	7,5
Dimensions (L x l x H) (mm)	420x420x525

## Détails

### Description

Le NT 27/1 est un aspirateur eau et poussières compact, maniable et convivial pour des applications professionnelles polyvalentes. Sa turbine lui confère une énorme puissance d'aspiration. Cet appareil est équipé d'un filtre cartouche. Pour éviter les débordements, un dispositif à flotteur mécanique coupe l'aspiration dès que l'on atteint le niveau maximum de remplissage de la cuve. Le système pratique à clips permet de changer les accessoires facilement et rapidement. Cinq roulettes pivotantes tournant en douceur garantissent une maniabilité et stabilité optimales. Le dessus de la turbine est aménagé avec un espace pratique pour les accessoires. La carrosserie est entièrement réalisée dans une matière synthétique antichoc. Le NT 27/1 comporte également des porte-accessoires et un crochet pour ranger le câble électrique. Le guidon ergonomique autorise un transport aisé et commode de l'appareil avec tous ses accessoires. Le NT 27/1 est doté d'un bourrelet de protection circulaire qui protège l'appareil, ainsi que les murs, le matériel et le mobilier contre les dommages.

---

### Equipements et avantages :

Cartouche filtrante lavable et protégée par un déflecteur conforme à la catégorie A du BIA, Taux de rétention élevé >99,9%, se change rapidement, maintenance réduite Dépose aisée de la culasse du moteur de la turbine, Accès facile au système de filtration et au bac à déchets Grand interrupteur marche/arrêt, Facile à utiliser Système à double flotteur intégré, Protection de la turbine et anti-débordement en mode aspiration liquide grâce à la coupure de l'aspiration lorsque le niveau maximum est atteint (même avec de la mousse) Turbine d'aspiration by-pass montée dans un capot insonorisé (72 dB (A)), Puissance d'aspiration élevée, aspiration sans problème en mode poussières ou liquide, faible niveau sonore

---

## Accessoires optionnels

### Accessoires

#### Rallonge de câble

20 m

Référence **6.647-022.0**



### Brosses radiateur

#### Suceur radiateur

Synthétique, pour suceur fentes 6.900-385

Référence **6.903-034.0**



### Brosses universelles

#### Brosse universelle, DN 35

Poils naturels (poils de vache) garniture 120 x 45 mm

Référence **6.903-863.0**



### Coudes acier inox

#### Coude

Acier inox

Référence **6.903-141.0**



## Coudes métal

### Coude

Métal

Référence 6.900-519.0



## Coudes synthétique

### Coude synthétique, DN 35

Plastique

Référence 6.902-009.0



### Coude plastique

Synthétique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur

Référence 5.031-939.0



### Coude plastique

Plastique avec système à clip C-35

Référence 5.031-718.0



## Filtre à membrane/Filtre tissu

### Filtre à membrane/Filtre tissu

Non tissé aiguilleté polyester, lavable (40 °C)

Référence 6.906-103.0



## Filtre cartouche papier

### Filtre cartouche

Papier, grande surface filtrante

Référence 6.414-789.0



## Filtre papier (2 couches)

### Sacs filtrants papier NT 27/1 + Advance

Testé BIA-C classe poussières M

Référence 6.904-290.0



## Flexibles d'aspiration (système à clip)

### Flexible d'aspiration C 35

Avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-241.0



## Flexibles d'aspiration complets

### Flexible d'aspiration, DN 35

Standard

Référence 4.440-299.0



### Flexible d'aspiration DN 35, 4 m

Standard

Référence 4.440-287.0



## Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

### Flexible d'aspiration, C DN 35

Avec coude, électro-conducteur

Référence 4.440-653.0



### Flexible d'aspiration C DN-35 complet

Avec coude

Référence 4.440-626.0



## Kit manchons réducteurs/élargisseurs

### Kit manchons réducteurs/élargisseurs

DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique

Référence 2.860-117.0



## Kits de réparation

### Kit de réparation, DN 35

Kit de réparation pour flexible d'aspiration (système à clips)

Référence 2.639-682.0



## Kits suceurs

### Jeu de suceurs

Suceur fentes, suceur fauteuil, brosse ronde

Référence 2.860-116.0



**Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur**

**Raccord de jonction C-DN (clip sur cône) (électro-conducteur)**

Raccord flexible C 35 pour accessoires DN 35 (EC)

Référence **5.407-112.0**



**Manchons de raccordement**

**Raccord de jonction**

Pour relier 2 flexibles d'aspiration (sauf version EBS 28)

Référence **6.902-077.0**



**Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur**

**Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)**

DN 28 mm/DE 34 mm/38.8 mm, EL

Référence **5.453-052.0**



**Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)**

DN 32 mm/DE 39 mm, EL

Référence **5.453-051.0**



**Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur**

Ø intérieur 27 mm / Ø extérieur 36,5 / 38,8 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.

Référence **5.453-050.0**



---

**Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur**

**Anschlussstück Elektrowerkzeug clip-bar EL (elektrisch leitend)**

DN 28.6 mm/DE 37.3 mm/38.8 mm, EL

Référence 5.453-049.0



---

**Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur**

Ø intérieur 25,4 mm / Ø extérieur 34,6 mm / 38 mm, électro-conducteur.

Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-048.0



---

**Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur**

Synthétique, convient pour DN 26-36 (Te / Eco M / H) électro-conducteur.

Uniquement aspirateurs NT

Référence 5.453-042.0



---

**Raccord pour outillage électrique, vissable**

**Raccord pour outillage électrique, vissable 35**

Ø intérieur 28 mm / Ø extérieur 34/38,8 mm, électro-conducteur

Référence 6.902-095.0



---

**Raccord pour outillage électrique, vissable 35**

Ø intérieur 32 mm / Ø extérieur 39 mm

Référence 6.902-059.0





## Raccord pour outillage électrique, vissable

### Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 28,6 mm / Ø extérieur 37,3/38,8 mm, électro-conducteur

Référence 5.453-026.0



### Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Synthétique, adaptable de DN 26-32, électro-conducteur

Référence 5.453-016.0



### Autre manchons de raccordement

Synthétique, convient pour DN 26 à 36

Référence 2.639-129.0



## Rallonges de flexibles (système à clip)

### Rallonge de flexibles C 32- C 35 (système à clip)

Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35

Référence 6.906-237.0



## Rallonges de tubes, métal

### Tube rallonge, DN 35, métal

Tube rallonge, DN 35, métal chromé. Pour augmenter la longueur du tube d'aspiration de 0,5 m à 0,75 m

Référence 6.904-276.0



## Réductions (tube -> suceur)

### Réduction (tube -> suceur)

De DN 35 à 32, métal

Référence 6.902-072.0



### Raccords de réduction (tube DN40-> suceur)

De DN 40 à 35, synthétique

Référence 6.902-017.0



## Suceur turbo

### Suceur turbo

Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32

Référence 2.860-114.0



### Suceur turbo

Suceur sol, plastique avec raccord de réduction 35/32 35/32

Référence 2.860-113.0



## Suceur-pinceau

### Suceur-pinceau

Poils naturel (poils de vache), pivotant

Référence 6.903-862.0



## Suceurs

### Breit-Polstersaugdüse

Synthétique

Référence 6.900-929.0



## Suceurs caoutchouc, biseauté 45 °

### Suceur caoutchouc, biseauté 45°

Pour l'aspiration de machines, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-105.0



### Suceur caoutchouc, biseauté 45°

Pour l'aspiration de machines, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-104.0



## Suceurs fente

### Suceur fente inox

Suceur fente inox, 400 mm

Référence 6.900-926.0



### Suceur fente plastique

Suceur fente plastique, 370 mm

Référence 6.900-222.0



---

**Suceurs fentes**

**Suceur fentes DN 35**

Synthétique

Référence 6.906-240.0



---

**Suceur fente**

Métal

Référence 6.905-817.0



---

**Suceur fente**

Synthétique

Référence 6.903-033.0



---

**Suceur fente**

Métal

Référence 6.900-922.0



---

**Suceur fente**

Plastique

Référence 6.900-385.0



## Suceurs mixtes (poussières)

### Kombiduese verpackt DN35

Synthétique avec semelle de glissement inox et roulettes, commutable

Référence 6.906-874.0



### Kombidüse (Trocken)

Métal/Synthétique, commutable

Référence 6.906-639.0



### Suceur mixte (poussières), DN 35

Plastique à semelle glissante en inox, commutable, raccord DN 35

Référence 6.906-511.0



## Suceurs pour aspiration de grandes surfaces/nettoyage de machines

### Suceur grandes surfaces alu DN61, 200mm

Suceur grandes surfaces complet DN 51, 200 mm, aluminium avec brosse et protection anti-choc en inox

Référence 4.130-415.0



## Suceurs pour aspiration de petites surfaces/nettoyage de machines

### Suceur caoutchouc 45° DN61

biseauté 45°, pour l'aspiration de machines DN 61, résistant aux hydrocarbures

Référence 6.902-106.0



## Suceurs tubes

### Suceur incurvé

Synthétique, diamètre tube 200 mm

Référence 6.903-036.0



### Suceur incurvé

Synthétique, diamètre tube 100 mm

Référence 6.903-035.0



## Suceurs universels (eau/poussières)

### Suceur universel (eau/poussières)

Plastique avec roulettes, bandes brosse (6.905-878.0), raclettes caoutchouc (6.905-877.0)

Référence 6.906-554.0



### Suceur universel (eau/poussières)

Synthétique avec roulettes, éléments de brosse (kit 6.905-878) et raclettes caoutchouc (kit réf. 6.905-877)

Référence 6.906-513.0



### Suceur universel (eau/poussières)

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes brosse, raclettes caoutchouc (réf. kit 6.903-081).

Référence 6.906-384.0



## Suceurs universels (eau/poussières)

### Suceur universel (eau/poussières)

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, éléments de brosse, raclettes caoutchouc (réf. kit 6.906-146)

Référence 6.906-383.0



### Suceur universel (eau/poussières)

Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes brosse, raclettes caoutchouc.

Référence 6.903-018.0



### Suceur sol eau/poussières DN 35

Synthétique avec raclettes caoutchouc, jeu d'éléments de brosse et roulettes (Réf. Kit 6.903-277)

Référence 6.906-512.0



## Suceurs voiture

### Suceur voiture, DN 35

Plastique

Référence 6.906-108.0



### Suceur voiture

Plastique

Référence 6.900-952.0



## Tubes d'aspiration acier spécial

### Tubes d'aspiration

Acier inox

Référence 6.906-531.0



### Tubes d'aspiration

Acier inox

Référence 6.902-081.0



### Tubes d'aspiration

Acier inox

Référence 6.902-046.0



## Tubes d'aspiration métal

### Tubes d'aspiration

Métal

Référence 6.900-275.0



### Tubes d'aspiration

Métal

Référence 6.900-514.0





---

**Tubes d'aspirations synthétique**

**Tube d'aspiration DN 35**

Plastique

**Référence 6.900-384.0**

