
2102 : Ductile Cast Iron Pipe Cutter





Description

Max thickness: 7 mm (210260).
Max thickness: 8 mm (210265).
Can also be fitted with cutting wheels for grey cast iron.

References

Sku	A pipe "	A pipe mm	L mm	H mm	E maxi mm	No. of wheels	kg
210260	2.1/2 - 6	76 - 150	600	175	7	8	6,850
210265	5 - 12	125 - 300	1000	260	8	9	16,500

