


Répartiteur en Y

Safety splitter box



Application

Version	T de câblage pour le raccordement en pseudo-série de détecteurs de sécurité
---------	---

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	31,4
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Répartiteur en Y

Safety splitter box

Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé

Connecteur: 1 x M12; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé