


E12498



Câble avec prise femelle

ADOGD040ZDS0050H04



Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés
Version	Câble de puissance, codage T
Application	Applications industrielles / automatisation industrielle

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 DC
Courant de sortie total	[A]	12

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	5233,5
Dimensions	[mm]	15,4 x 15,4 x 52,8
Matières		PP
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		zamac, nickelé

Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

E12498



Câble avec prise femelle


ADOGD040ZDS0050H04

Raccordement électrique


Câble: 50 m, PUR, noir, Ø 6,75 mm; 4 x 1,5 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: T; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc