

Han GND housing



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 001 0330
规格	Han GND housing
浩亭电子目录	https://harting.com/09140010330

标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han® GND
上壳/底座类型	不封底安装底座

版本

锁定类型	压入式连接
------	-------

技术参数

极限温度	-40 ... +85 °C
关于极限温度的说明	用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP65

材料特性

材料 (上壳/底座)	聚碳酸酯 (PC)
颜色 (上壳/底座)	绿色
材料(密封件)	NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含

材料特性

REACH SVHC 物质 不包含

加州 65 号提案物质 不包含

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
----	--------------------------

商业数据

包装尺寸	2
净重	16.62 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140019027
eCl@ss	27440202 长方形连接器的外壳
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466