

2905467
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905467>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



插拔式防雷保护器组合，符合1+2类/I+II级的要求，用于双相电源网络，零地合一（L1、L2、PEN）。

优势

- 具有最佳能量配合的通用型电涌保护系列产品，从雷电流保护装置到设备防护装置应有尽有
- 一致的“热”插拔保护模块，易于维护
- 机械/视觉状态指示灯和遥信触点能够非常出色地提供信息
- 得益于具有低残压特性的放电间隙技术，在出现高能雷电流事件的情况下，可提供最佳的保护效果
- 与并联的压敏电阻电涌保护器直接配备，可为敏感设备提供最大的动态过电压保护

商业数据

订货号	2905467
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CL1241
产品关键代码	CL1241
目录页面	页码43 (C-4-2019)
GTIN	4046356950596
单件重量（含包装）	630.7 g
单件重量（不含包装）	629.4 g
原产地	DE

2905467
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905467>

技术数据

产品属性

产品类型	组合电涌保护器
产品系列	SEC Family
IEC 类别	I + II
	I
	T1 + T2
	T1
EN类型	T1 + T2
	T1
IEC 电源系统	TN-C
类型	DIN导轨模块，分体式，可分离
位数	2
电涌保护故障报警	可视状态指示窗口和远程遥信报警触点

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	2

电气特性

额定频率f _N	50 Hz (60 Hz)
--------------------	---------------

指示器/远程信号发送

连接名称	远程遥信报警触点
切换功能	转换触点
标称工作电压	12 V AC ... 250 V AC
	125 V DC (200 mA DC)
操作电流	10 mA AC ... 1 A AC
	1 A DC (30 V DC)

连接数据

连接方式	螺钉连接端子
螺纹	M5
紧固扭矩	4.5 Nm
剥线长度	18 mm
柔性导线横截面	2.5 mm² ... 35 mm²
刚性导线横截面	2.5 mm² ... 35 mm²
可连接导线横截面 AWG	13 ... 2
连接方式	叉形电缆端头
柔性导线横截面	1.5 mm² ... 16 mm²


远程遥信报警触点

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM - 1+2 类特殊组合式电涌保护器

2905467
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905467>

连接方式	采用COMBICON直插式/螺钉连接
螺纹	M2
紧固扭矩	0.25 Nm
剥线长度	7 mm
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	28 ... 16

尺寸

尺寸图	
宽度	71.2 mm
高度	95.2 mm
深度	74.5 mm
水平针距	4 分区

材料规格

颜色 (针式连接器)	浅灰 (RAL 7035)
颜色 (基本元件)	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V-0
材料的CTI值	600
绝缘材料	PA6.6-FR 20% GF PBT-FR
材料组	I
外壳材料	PA 6.6-FR 20 % GF PBT-FR

机械特性

机械参数	
开口式侧板	否

保护电路

保护通道	L-PEN
动作方向	2L-N/PE
额定电压 U_N	240/415 V AC (TN-C)
额定频率 f_N	50 Hz (60 Hz)
最大持续电压 U_c	350 V AC
额定负载电流 I_L	125 A (< 55 °C)
标称放电电流 I_n (8/20) μ s	25 kA

2905467
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905467>

冲击放电电流（ 10/350 ） μs， 充电	12.5 As
冲击放电电流（ 10/350 ） μs， 比能	160 kJ/Ω
冲击放电电流（ 10/350 ） μs， 峰值I _{imp}	25 kA
断开续流能力I _n	25 kA (264 V AC)
	3 kA (350 V AC)
额定短路电流I _{SCCR}	25 kA (264 V AC)
	3 kA (350 V AC)
电压保护水平U _p	≤ 1.5 kV
残压U _{res}	≤ 1.5 kV (I _n 时)
	≤ 1.2 kV (10 kA时)
	≤ 1 kV (5 kA时)
	≤ 0.9 kV (3 kA时)
6 kV (1.2/50)μs的脉冲工作电压	≤ 1.5 kV
U _T 下的TOV动作	415 V AC (5 秒 / 耐受模式)
	457 V AC (120 分钟 / 安全失效模式)
响应时间t _A	≤ 25 ns
最大备用保险丝，带有V型连接线	125 A (gG)
最大备用保险丝，带有支线接线	315 A (gG)

附加技术数据

最大放电电流 I _{max} (8/20) μs	100 kA
-----------------------------------	--------

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20 (仅在使用了所有连接位的情况下)
环境温度（ 运行 ）	-40 °C ... 80 °C
环境温度（ 存放/运输 ）	-40 °C ... 80 °C
海拔	≤ 2000 m (amsl)
允许湿度（ 运行 ）	5 % ... 95 %
冲击力（ 运行 ）	30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X， ±Y， ±Z)
振动（ 操作 ）	5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z)

认证

UL规格

最大持续工作电压MCOV（ L-L ）	528 V AC
最大持续工作电压MCOV（ L-G ）	264 V AC
短路电流等级（SCCR）	50 kA
电压保护水平VPR（ L-L ）	2000 V
电压保护水平VPR（L-G）	1200 V
额定放电电流 I _n	20 kA
保护通道	L-L
	L-G

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM - 1+2 类特殊组合式电涌保护器



2905467

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905467>

额定电压	240 V AC
	120/240 V AC
	240/415 V AC
额定负载电流 I_L	50 A
电源分配系统	Delta
	Split phase
	Wye
额定频率	50/60 Hz
SPD型号	2CA

UL指示器/遥信

工作电压	125 V AC
交流工作电流	1 A AC

UL连接数据

紧固扭矩	40 lb _f -in.
可连接导线横截面 AWG	3 ... 2

标准和规范

电气间隙和爬电距离

标准/规程	DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1
标准/规格	IEC 61643-11
注意事项	2011

EN 61643-11

标准/规格	EN 61643-11
注意事项	2012

安装

安装类型	DIN导轨 : 35 mm
------	---------------


FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM - 1+2 类特殊组合式电涌保护器

2905467


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905467>

图纸

尺寸图



电路图




FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM - 1+2 类特殊组合式电涌保护器



2905467

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905467>

产品图



FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM - 1+2 类特殊组合式电涌保护器



2905467

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905467>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905467>



cUL认证

认证ID: FILE E 330181



UL认证

认证ID: FILE E 330181



IECEE-CB方案

认证ID: NL-58252



EAC

认证ID: RU C-DE.*09.B.00169

CCA

认证ID: NTR-NL 7736



KEMA-KEUR

认证ID: 71-106983



DNV GL

认证ID: TAE000040S

UAE-RoHS

认证ID: 23-10-88887

cULus认证

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM - 1+2 类特殊组合式电涌保护器



2905467
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905467>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27130808
ECLASS-13.0	27171204

ETIM

ETIM 9.0	EC001457
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM - 1+2 类特殊组合式电涌保护器



2905467
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2905467>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn