



Pushing Performance
Since 1945

Han 200A axial module, male 40-70 mm²



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 001 2662
规格	Han 200A axial module, male 40-70 mm²
浩亭电子目录	https://harting.com/09140012662

标识

类别	模块
系列	Han-Modular®
模块类别	Han® 200 A 模块
模块尺寸	双模块

版本

接线方式	轴向螺栓接线方式
公母类型	公头
针数	1

技术参数

导体截面积	40 ... 70 mm²
线芯外径	≤16 mm
额定电流	200 A
额定电压	1,000 V
额定脉冲电压	8 kV
污染等级	3
额定电压符合UL	600 V
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
接触电阻	≤0.2 mΩ
剥线长度	16 ... 17 mm
拧紧力矩	9 ... 10 Nm
极限温度	-40 ... +125 °C



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

插拔次数	≥500
------	------

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	60 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85359000



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

GTIN	5713140019133
eCl@ss	27440217 工业连接器的模块 (电源/信号) 。
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552