

特点

- 良好的导热性
- 易于使用
- 高稳定性
- 不会随着时间硬化
- jar 内容物 30g

硅树脂导热硅脂、 3.6w/m·k

RS 号: 707-4724



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

此硅树脂散热膏自制造之日起 18 个月的自使用寿命、存储在 25°C 或更低温度下的原始未打开容器中应用包括：电子元件、例如 ic、cpu、mos、led、m/b、p/s、lcd 电视、笔记本电脑、电信设备、无线集线器；ddii 模块；dvd 应用；手持式应用。

一般规格

材料	硅酮
颜色	白色
包装尺寸	30g
物理状态	液体
应用	超频和高性能 cpu、cpu 刀版 和它 集成式导热器、焊接

电气规格

导热性	3.6W/m·K
-----	----------

机械规格

比重	2.3g/cm ³
尺寸	80 mm x 80mm x 40mm
宽度	80mm
深度	80mm
高度	40mm

操作环境规格

最高工作温度	+180°C
最低工作温度	-40°C
工作温度范围:	-40 至 +180°C

认证

合规性 / 认证	(ec) 第 1907/2006 (reach) 号及其修订条例 (eu) 2015/830
----------	---