

Colonne Vertébrale Flexible pour la Gestion des Câbles, 29mm W x 25mm H - 0,5m L,
Système de Conduits pour Câbles Réseau/Cordons d'Alimentation en Nylon 66,
Homologué UL

N° de produit: CBMFWD2030



Cette colonne vertébrale flexible de 50cm offre une solution flexible pour faire passer les câbles vers votre poste de travail afin de créer un aspect ordonné et professionnel.

Cette goulotte de câbles protège les câbles contre les dommages tout en les acheminant proprement. Le chemin de câbles est de 25mm x 29mm. Il comporte des boucles individuelles qui facilitent l'ajout, le retrait et l'organisation des câbles dans le chemin de câbles.

Les connecteurs intégrés aux chemins de câbles permettent de créer facilement de longs parcours de câbles en verrouillant plusieurs passe câbles ensemble. Chaque chemin de câbles est doté de connecteurs correspondants à chaque extrémité. Ceci vous permet de personnaliser la longueur du chemin de câbles en fonction de votre besoin spécifique.

Le circuit de course comporte 0,5 in. (12,2 mm) x 0,2 in. (4,7 mm) qui vous permettent de monter facilement le chemin de roulement sur du bois ou des cloisons sèches à l'aide de vis (non incluses).

Fabriqué en Nylon 66 durable, ce routeur/organisateur de réseau/alimentation par câble est flexible et conforme à la norme UL/94V-2.

Ce chemin de câbles est conforme à la norme TAA. StarTech.com est le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Acheminez les câbles à votre poste de travail pour créer un aspect ordonné et professionnel

Spécifications techniques

- **ORGANISATION PROFESSIONNELLE & ACHEMINEMENT DE CÂBLES** : La goulotte cache câbles protège les câbles contre les dommages/débris. Acheminement facile dans le bureau/salle serveurs ; ajoutez ou retirez des câbles grâce aux boucles individuelles
- **PISTE EXTENSIBLE** : Créez de longs chemins de câbles en chaînant plusieurs unités avec les connecteurs correspondants intégrés à chaque extrémité
- **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES** : Longueur : 0,5m | Hauteur : 25mm | Largeur totale : 29mm | Conception flexible | Nylon 66 | Classification UL 94V-2 | RoHS
- **AVANTAGES STARTECH.COM** : le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans ; Ce kit de protection de cordon en surface/système de goulotte de câblage est garanti 2 ans par StarTech.com, support technique gratuit 24/5 à vie

Performance

Politique de garantie	2 Years
Spécifications générales	Caractéristiques spéciales : boucles de gestion de câbles individuelles
	Diamètre du trou de montage : 12,2 mm x 4,6 mm

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris
Type de boîtier	Nylon 66
Longueur du produit	1.1 in [2.9 cm]
Largeur du produit	19.7 in [50.0 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Poids du produit	2.3 oz [64.7 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	1.1 in [2.9 cm]
Largeur du Paquet	19.7 in [50.0 cm]
Hauteur du Paquet	1.0 in [2.5 cm]
Poids brut	2.6 oz [74.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Chemin de câbles
-----------------------	----------------------

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis