

## Données techniques


### HK5025

Douilles à aiguilles sans fond



Roulement à aiguilles, douille à aiguilles, ouverte

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Marque                                                | NTN          |
| Fw - Cote sous rouleaux                               | 50 mm        |
| D - Diamètre Extérieur                                | 58 mm        |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 25 mm        |
| Trou de graissage sur bague extérieure                | Non/No       |
| Référence bague intérieure                            | IR45X50X25.5 |
| Masse                                                 | 0,09 kg      |

#### PERFORMANCE PRODUIT



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Cr - Capacité charge dynamique</b>               | 38500000 mN |
| <b>C0r - Capacité charge statique</b>               | 82000000 mN |
| <b>N lim - Vitesse limite Lubrification graisse</b> | 19200 °/s   |
| <b>N lim - Vitesse limite Lubrification huile</b>   | 28800 °/s   |
| <b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b>    | 253,15 °K   |
| <b>Tmax - Température max de Fonctionnement</b>     | 393,15 °K   |

