



Knikbeschermingstules

Knikbeschermingstules worden toegepast aan uitgangen van behuizingen, als mechanische bescherming van bekabeling.

Hoofdkenmerken

- geleidt bekabeling zonder knikken
- zorgt tevens voor trekontlasting
- flexibel en eenvoudig te verwerken
- goed bestand tegen chemicaliën, omgevingsinvloeden en veroudering

MATERIAAL	PVC, vlamvertragend
Gebruikstemperatuur	-30 °C tot +60 °C
Hardheid, Shore-A	56±5
Brandbaarheid	UL94 V0




Knikvrije geleiding en bescherming van de kabel.




TYPE	Tekening	Kleur	Artikelnr.
HV2101		grijs (GY)	632-01017
		wit (WH)	632-01019
		zwart (BK)	632-01010
HV2101A		zwart (BK)	632-01020
HV2103		zwart (BK)	632-01030
HV2104		zwart (BK)	632-01040
HV2107		zwart (BK)	632-01070
HV2206		zwart (BK)	632-02060
HV2209		zwart (BK)	632-02090
HV2210		zwart (BK)	632-02100
HV2213		zwart (BK)	632-02130
HV2228		zwart (BK)	632-02280


Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.




Knikbeschermingstules




HV2101




HV2206




HV2101A




HV2209




HV2103




HV2210




HV2104



HV2213



HV2228



HV2107