

Acces. Special Cable Clamp EMC M20



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	19 62 000 5082
规格	Acces. Special Cable Clamp EMC M20
浩亭电子目录	https://harting.com/19620005082

标识

类别	附件
附件种类	电缆紧固件
附件介绍	EMC版

技术参数

扳手规格	22
极限温度	-40 ... +130 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP68
尺寸	M20
夹持范围	7 ... 10.5 mm
屏蔽直径	6.5 ... 10.5 mm
跨角宽度	24.4 mm

材料特性

材料 (电缆接头)	金属
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

ECHA SCIP 编号	6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

商业数据

包装尺寸	10
净重	1 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	84849000
GTIN	5713140132191
eCl@ss	27140803 电缆接头 EMC (电气安装)
ETIM	EC000441
UNSPSC 24.0	39121431