

FR28 - Combinaison FR Legère**Antistatique 280g****Collection:** Bizflame™ Work**Gamme:** Multi-normes résistant aux flammes**Tissu extérieur:** Bizflame Work : 99% coton, 1% fibre de carbone**Emballage extérieur:** 12**information produit**

Fabriqué à partir d'un tissu BizFlame Plus plus léger et très innovant, résistant aux flammes.

Bizflame™ Work

BizFlame™ Work a été développé et conçu à partir du tissu résistant aux flammes Bizflame™ Work, très innovant, auquel ont été ajoutées des propriétés antistatiques. Certifié selon une série de normes internationales. Triple couture et fermetures éclair en laiton pour une solidité et une durabilité accrues.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)

EN ISO 11611 Classe 2 (A1+A2)

EN 1149 -5

EN 17353 Type B2 (TESTING IN PROGRESS)

Caractéristiques

- protection contre la chaleur de contact, radiante et convective
- Protection de soudage classe 2
- Poche mètre
- Deux poches arrière
- Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Ouvertures d'accès latérales
- Poche sur manche
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Bandes rétro cousues résistantes à la flamme et au lavage industriel
- Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile

FR28 - Combinaison FR Legère Antistatique 280g**Code Douanier: 6211321000****Laboratoire d'essai**

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/13017-03/E00-00

Entretien et Lavage**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR28BKRS	Noir	43.0	28.0	46.0	1.3400	0.0554	5036108283958	15036108774149
FR28BKRM	Noir	43.0	28.0	46.0	1.3700	0.0554	5036108283941	15036108774132
FR28BKRL	Noir	43.0	28.0	46.0	1.4000	0.0554	5036108283934	15036108774125
FR28BKRLXL	Noir	43.0	28.0	46.0	1.4800	0.0554	5036108283965	15036108774156
FR28BKRXXL	Noir	43.0	28.0	46.0	1.4600	0.0554	5036108283972	15036108774163