


Han TC100 male contact 16mm²



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 11 000 6116
规格	Han TC100 male contact 16mm ²
浩亭电子目录	https://harting.com/09110006116

标识

类别	插针
系列	TC 100
插针类型	压接针

版本

接线方式	压接针
公母类型	公头
制造过程	车削针

技术参数

导体截面积	16 mm ²
额定电流	≤100 A
接触电阻	≤0.3 mΩ
剥线长度	19 mm
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500

材料特性

材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀银
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
----	--------------------------

商业数据

包装尺寸	10
净重	17 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140014954
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触
ETIM	EC000796
UNSPSC 24.0	39121522